

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			System oddymiania klatki schodowej		
1.1	<b>KNNR 5011 0-04</b>		Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	45,0000	m
			Obmiar 45,0000		
1.2	<b>KNNR 5021 2-01-2-01</b>		Przewody - YnTKSY 4x2x0.8 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	75,0000	m
			Obmiar 75,0000		
1.3	<b>KNNR 0005 0209-0100</b>		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane bez mocowania HDGs 3x2,5mm <sup>2</sup>	45,0000	m
			Obmiar 45,0000		
1.4	<b>KNNR 0005 0209-0100</b>		Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach o przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane bez mocowania YDY 4x1mm <sup>2</sup>	30,0000	m
			Obmiar 30,0000		
1.5	<b>KNR 0506 1601-1000</b>		Zainstalowanie centrali oddymiania RZN 4408-K	1,0000	szt.
			Obmiar 1,0000  Mnożniki: R = 0,9550		
1.6	<b>KNR 0506 1602-0200</b>		Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu sap na gotowym podłożu z podłączeniem - puszka instalacyjna PIP-2A-	1,0000	szt.
			Obmiar 1,0000  Mnożniki: R = 0,9550		
1.7	<b>KNR 0506 1612-02 + KNR 5-06 1606-02</b>		Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem	2,0000	szt.
			Obmiar 2,0000  Mnożniki: R = 0,9550		
1.8	<b>KNR 0506 1602-0200</b>		Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu sap na gotowym podłożu z podłączeniem - Przycisk oddymiania RT 42(POL)	2,0000	szt.
			Obmiar 2,0000  Mnożniki: R = 0,9550		
1.9	<b>KNR 0506 1602-0200</b>		Zainstalowanie dodatkowych urządzeń typu sap na gotowym podłożu z podłączeniem - Przycisk przewietrzania LT 42 (POL)	2,0000	szt.
			Obmiar 2,0000  Mnożniki: R = 0,9550		
1.10	<b>Analiza własna: KNNR 0005 0406-0600</b>		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 50 kg napęd drzwiowy DDS 54/500	2,0000	szt.
			Obmiar 2,0000		
1.11	<b>Analiza własna: KNNR 0005 0406-0700</b>		Montaż aparatów elektrycznych o masie do 100 kg kłapa dymowa TPC 140x140/35 (K D 140x140p.35)	1,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar 1,0000		
1.12	<b>KNR 0506 1614-0100</b>		Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	1,0000	szt.
			Obmiar 1,0000  Mnożniki: R = 0,9550		